

SELLADOR PARA PEQUEÑAS FUGAS EN SISTEMAS HVAC

A-002-076

HVAC/R LEAK STOP SYRINGE WITH QUICK CONNECT

Sellador para sistemas de refrigeración y aire acondicionado, presentado en una jeringa de aplicación con manguera de conexión rápida, está diseñado para sellar permanentemente pequeñas fugas en sistemas HVAC/R.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial:	HVAC/R Leak Stop Syringe with Quick Connect Installation Hose
Código producto:	28399
Denominación:	Sellador de fugas HVAC/R en jeringa + manguera de conexión rápida
Presentación:	Jeringa de 2 oz / 60 ml con manguera incluida
Aplicación:	Mediante jeringa y manguera de conexión rápida
Función Principal:	Sellado permanente de pequeñas fugas
Capacidad indicada:	Hasta 6 toneladas
Tinte UV:	No
Compatibilidad:	Todos los lubricantes y refrigerantes
Manguera incluida:	Sí, incluida; conexión rápida
Inflamabilidad:	Líquido inflamable, categoría 2; H225: líquido y vapores muy inflamables
Datos físicos de la FDS:	Mezcla líquida, aspecto transparente, color azul y olor característico

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se utiliza para sellar pequeñas fugas en sistemas HVAC. Protege contra corrosión, reduce ruido del compresor y ayuda a prolongar su vida útil. Aplicación práctica mediante jeringa y manguera.

APLICACIÓN

- Producto presentado para aplicación mediante jeringa con manguera de conexión rápida incluida, se destina al sellado permanente de pequeñas fugas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
- La aplicación debe seguir las instrucciones específicas del fabricante y realizarse por personal técnico calificado.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Utilizar guantes impermeables resistentes al producto; la FDS recomienda nitrilo de 4,5 mil. Emplear gafas de seguridad o de protección química y evitar la exposición innecesaria.
- Trabajar en un área bien ventilada. La protección respiratoria normalmente no es necesaria; si pueden superarse los límites de exposición, la FDS indica un respirador aprobado con filtro tipo A para vapores orgánicos.
- Peligros declarados: H225 (líquido y vapores muy inflamables), H315 (irritación cutánea), H317 (sensibilización de la piel) y H361 (sospecha de toxicidad para la reproducción).

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Conservar el envase cerrado cuando no se utilice. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor, llamas, chispas, luz solar directa y temperaturas extremas.
- Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes. Lavarse las manos y la piel expuesta al finalizar la manipulación; no comer, beber ni fumar durante el uso.
- Ante un derrame, ventilar el área, alejar al personal no necesario y absorber con material inerte. Evitar que el producto llegue a desagües o cuerpos de agua. Eliminar residuos conforme a la normativa aplicable.



www.refrigeracionomega.com

